


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. NS630 HZ. 4P

LVS03652

EAN Code: 3606481872487

Prijs: 32,05 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC400 - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC630 - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: CVS400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS630 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: EZC400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: EZC630 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	0,98 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC400 vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC630 vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
-----------------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	998,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,5 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	10,21 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	95,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	286,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.