



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 400 SA 1CT/40

MSR Short Arc – voor een langere levensduur De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (nom.)		75
Lampvoet	GY9.5 [GY9.5]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens		
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Power (Rated) (Nom)	400 W	
Hoofdtoepassing	Studio/Disco	Lampstroom (nom.)	8.4 A	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V	
Systeembeschrijving	Short Arc	Regelsystemen en Dimmers		
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar	Nee	
Kleurcode	- [Not Specified]	Mechanische eigenschappen en Behuizing		
Lichtstroom (min.)	23500 lm	Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]	
Lichtstroom (nom.)	30000 lm	Luminaire Design Requirements		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	330	Ballontemperatuur (max.)	1000 °C	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	342			
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K			
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W			

Broadway MSR SA (Short Arc)


Kneep temperatuur (max.)	500 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790092421300
Productnaam voor bestelling	MSR 400 SA 1CT/40
EAN/UPC - Product	8727900924213
Bestelcode	92421300

Local Code	MSR400SA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaaln. (12NC)	928170205114
Netto gewicht (per stuk)	0.019 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



MSR 400 SA

Product	D	O	L	L	L	C
MSR 400 SA 1CT/40	23.5 mm	3.0 mm	36 mm	37 mm	36.5 mm	80 mm

Fotometrische gegevens



Broadway MSR SA (Short Arc)

