


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT 2 NS/1 INS630 V

LVS03461

EAN Code: 3606481874429

Prijs: 196,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen -
verticaal installatie

Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen -
verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse
rotatiehendel vooraan - verticaal installatie

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing:
motormechanisme - verticaal installatie

beschrijving polen	<p>1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: plug-in NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: plug-in NSX400 verticaal installatie 2 x 3P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 2 x 4P: uittrekken NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX630 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: plug-in NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: plug-in NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 2 x 4P: uittrekken NSX630 verticaal installatie 2 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 2 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 2 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 2 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie</p>
---------------------------	---

aantal verticale modules	<p>13 module(s): CVS400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): CVS630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): EZC400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): EZC630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): INS320...400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): INS500...630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): INV320...400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): INV500...630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): NSX400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): NSX630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 15 module(s): CVS400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): CVS400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 15 module(s): CVS630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): CVS630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 13 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 15 module(s): NSX630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p>
---------------------------------	---

standards	IEC 61439-2
------------------	-------------

product certifications	ASTA
-------------------------------	------

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde

kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	650 mm
hoogte	372 mm
gewicht product	5,08 kg

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme
verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme
verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in
motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in
motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen
verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen
verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken
motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken
motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast omschakelen
verticaal 3P 1 rechtstreeks 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast omschakelen
verticaal 4P 1 rechtstreeks 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast omschakelen
verticaal 3P 1 rechtstreeks 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast omschakelen
verticaal 4P 1 rechtstreeks 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 15 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 13 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal
3P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal
4P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen
verticaal 3P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen
verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen
verticaal 3P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen
verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken
motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken
motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal
3P 2 rechtstreeks 13 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal
4P 2 rechtstreeks 13 137,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,700 cm
verpakking 1 breedte	37,500 cm
verpakking 1 lengte	57,500 cm
verpakking_1_gewicht	5,087 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	80
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	420,960 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel



Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.