



PRISMA MOD. AFDEKPLAAT
B600/B650 5M

LVS03205

EAN Code: 3606481872715

Prijs: 40,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Modulair Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen TeSys: vast GV3 Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: C120 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: C120 7 x 3P: modulaire rail ondersteuning: GV3 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: iC120 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: iC120 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG125 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG125 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG125 NA 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG125 NA 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG160 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG160 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: NG160 NA 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: NG160 NA 9 x 3P: modulaire rail ondersteuning: TeSys U horizontaal installatie 1 x 3P of 4P: modulaire rail ondersteuning: NSXm verticaal installatie 5 x 3P: montageplaat ondersteuning: NSXm verticaal installatie 4 x 4P: montageplaat ondersteuning: NSXm verticaal installatie 4 x 3P of 4P: montageplaat ondersteuning: NSXm verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	0,92 kg
Quantity per set	Set van 1

omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 met vast omschakelen 3P 1

rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 met vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P 5 rechtstreeks 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 4P 4 rechtstreeks 8
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 4 rechtstreeks 8

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	30,500 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	976,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,622 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	105,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	128,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.