


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B600/B650 4M

LVS03204

EAN Code: 3606481872708

Prijs: 33,45 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Uitsparing Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS40 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail ondersteuning: INS63 verticaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm PACK-kast - breedte 600 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal verticale modules	4

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoe­der
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	0,72 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigilohm 4 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 4 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 modulair apparaat vast 48 rechtstreeks 6
-----------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	21,200 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	722,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	14
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,680 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	168
verpakking_3_hoogte	101,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	152,160 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation,