

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B600/B650 5M

LVS03205

EAN Code: 3606481872715

Prijs: 40,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Modulair Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast GV3 Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: C120 1 x 4P: modulaire rail steun: C120 7 x 3P: modulaire rail steun: GV3 1 x 3P: modulaire rail steun: iC120 1 x 4P: modulaire rail steun: iC120 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 NA 9 x 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie 1 x 3P of 4P: modulaire rail steun: NSXm verticaal installatie 5 x 3P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie 4 x 4P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie 4 x 3P of 4P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie
---------------------------	--

werkingspositie	Vertikaal
------------------------	-----------

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	0,92 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV3 vast 3P 7 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV3 vast 3P 7 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV3 vast 3P 7 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast

omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys TeSys U vast horizontaal 3P 9 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 met vast omschakelen 3P 1

rechtstreeks 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 met vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 5
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P 5 rechtstreeks 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 4P 4 rechtstreeks 8
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 4 rechtstreeks 8

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	920,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,2 cm
Package 2 Length	52,0 cm
Package 2 Weight	9,455 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	94,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	267,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.