


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B600/B650 3M

LVS03203

EAN Code: 3606481866325

**Prijs: 28,20 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Uitsparing Modulair
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: vast IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: vast IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: meetapparaat Multi 9: meetapparaat Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
beschrijving polen	9 x 3P: modulaire rail steun: GV2L 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2LE 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2ME 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2P 9 x 3P: modulaire rail steun: GV2RTn

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm PACK-kast - breedte 600 mm
aantal modules van 9 mm	48
aantal modules (18 mm) per rij	24
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>product certifications</b>	ASTA
<b>materiaal</b>	Staal
<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)
<b>height</b>	150 mm
<b>width</b>	500 mm
<b>net weight</b>	0,54 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1
<b>breedte behuizing/cel</b>	<p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2L vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2L vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2L vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2LE vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2LE vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2LE vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2ME vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2ME vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2ME vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2P vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2P vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2P vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer TeSys GV2RTn vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast TeSys GV2RTn vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel TeSys GV2RTn vast 3P 9 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigilohm 4 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigilohm vast 6 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigilohm vast 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigilohm 6 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 meetapparaat 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 meetapparaat 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigirex 8 rechtstreeks 3</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigirex 8 rechtstreeks 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 8 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 6 3</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Acti 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 6</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Multi 9 Modulair apparaat &lt;= 40 A vast 48 rechtstreeks 6</p>

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1

<b>Package 1 Height</b>	3,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	16,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	51,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	536,700 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	16,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	17,800 cm
<b>Package 2 Length</b>	52,500 cm
<b>Package 2 Weight</b>	5,524 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	450
<b>Package 3 Height</b>	97,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	256,010 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.