


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P M.PL. NS630 HZ. UITTR.CH.3P-4P

LVS03462

EAN Code: 3606481874436

**Prijs: 181,40 EUR**

### Hoofd

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>range</b>                       | PrismaSeT  |
| <b>range of product</b>            | PrismaSeT P  |
| <b>product or component type</b>   | Montageplaat   |
| <b>categorie toebehoren</b>        | Installatie toebehoren   |
| <b>bereik compatibiliteit</b>      | PrismaSeT PrismaSeT P cel  |
| <b>beschrijving behuizing/ cel</b> | Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm   |
| <b>geïnstalleerd apparaat</b>      | Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie<br>Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie |
| <b>beschrijving polen</b>          | 1 x 3P: uittrekken NSX400 horizontaal installatie<br>1 x 4P: uittrekken NSX400 horizontaal installatie<br>1 x 3P: uittrekken NSX630 horizontaal installatie<br>1 x 4P: uittrekken NSX630 horizontaal installatie   |
| <b>aantal verticale modules</b>    | 6 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel<br>6 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel<br>6 module(s): NSX400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel<br>6 module(s): NSX630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel   |
| <b>standards</b>                   | IEC 61439-2  |
| <b>product certifications</b>      | ASTA   |

### Complementair

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>materiaal</b>                | Plaatstaal   |
| <b>beschermende behandeling</b> | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| <b>oppervlakte afwerking</b>    | Mat<br>Getextureerde   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>colour</b>     | Wit (RAL 9003) |
| <b>width</b>      | 575 mm         |
| <b>height</b>     | 296 mm         |
| <b>net weight</b> | 3,38 kg        |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Functionele unit</b> | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                         |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                     |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                         |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                     |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                         |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                     |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                         |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                     |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                            |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm    |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                        |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                            |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm    |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                        |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                            |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm    |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                        |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                            |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm    |
|                         | 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm                        |

## Verpakkingseenheid

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE       |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1         |
| <b>Package 1 Height</b>             | 4,000 cm  |
| <b>Package 1 Width</b>              | 30,000 cm |
| <b>Package 1 Length</b>             | 58,000 cm |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 3,477 kg  |
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | S04       |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 4         |
| <b>Package 2 Height</b>             | 30,000 cm |
| <b>Package 2 Width</b>              | 40,000 cm |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Package 2 Length</b>             | 60,000 cm  |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 14,700 kg  |
| <b>Unit Type of Package 3</b>       | P12        |
| <b>Number of Units in Package 3</b> | 48         |
| <b>Package 3 Height</b>             | 102,000 cm |
| <b>Package 3 Width</b>              | 80,000 cm  |
| <b>Package 3 Length</b>             | 120,000 cm |
| <b>Package 3 Weight</b>             | 188,400 kg |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| EU-richtlijn RoHS              | Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope |
| SCIP-nummer                    | 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a                 |
| REACH-regelgeving              | <a href="#">REACH-verklaring</a>                     |
| Halogeenvrije status           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen       |
| PVC-vrij                       | Ja   |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | No                                |

Technical Illustration

Dimensions

---

