



Boîtes pour collecteurs



Boîtes pour collecteurs pour chauffage par le sol Esthétique, pratique et sûr

- o Armoires de distribution de **haute qualité** pour le chauffage par le sol
- o Disponible en version en **saillie et encastrée**
- o Version en saillie disponible **avec ou sans plaque arrière**
- o Version encastrée réglable en **hauteur et en profondeur**
- o Matériau : **tôle d'acier galvanisée inoxydable de 0,8 mm d'épaisseur**
- o Couleur : **blanc** (RAL9003)
- o Fourni avec une **serrure à pièces**



FICHE TECHNIQUE DES ARMOIRES UFH HENCO

Fiche produit - Armoires encastrées

Code d'article	Dimensions extérieures (mm)	Largeur intérieure du cadre W (mm)	Hauteur H (mm)	Profondeur P (mm)
UFH-CAB-I455	480	455	575-665	110-175
UFH-CAB-I565	610	565	575-665	110-175
UFH-CAB-I715	760	715	575-665	110-175
UFH-CAB-I965	1010	965	575-665	110-175

Matériau : tôle d'acier galvanisée de 0,8 mm d'épaisseur


Couleur : RAL 9003

Convient pour : montage encastré

Version : avec plaque arrière

Serrure : serrure à pièce

Conception : hauteur et profondeur ajustable



Fiche produit - Armoires à montage en surface avec plaque arrière

Code d'article	Largeur L (mm)	Hauteur H (mm)	Profondeur P (mm)
UFH-CAB-O385	385	580	120
UFH-CAB-O615	615	580	120
UFH-CAB-O1015	1015	580	120


Matériau : tôle d'acier galvanisée de 0,8 mm d'épaisseur

Couleur : RAL 9003

Convient pour : montage en surface

Version : avec plaque arrière

Serrure : serrure à pièce



Fiche produit - Armoires à montage en surface sans plaque arrière

Code d'article	Largeur L (mm)	Hauteur H (mm)	Profondeur P (mm)
UFH-CAB-O385Z	385	580	120
UFH-CAB-O615Z	615	580	120
UFH-CAB-O1015Z	1015	580	120


Matériau : tôle d'acier galvanisée de 0,8 mm d'épaisseur

Couleur : RAL 9003

Convient pour : montage en surface

Version : sans plaque arrière

Serrure : serrure à pièce



Vue d'ensemble des références du collecteur principal et correspondance entre les anciennes et les nouvelles armoires

Dimensions UFH-MDK

Largeur (mm)	UFH-0605MDK02-03L	UFH-0605MDK03-03L	UFH-0605MDK04-03L	UFH-0605MDK05-03L	UFH-0605MDK06-03L	UFH-0605MDK07-03L	UFH-0605MDK08-03L	UFH-0605MDK09-03L	UFH-0605MDK10-03L	UFH-0605MDK11-03L	UFH-0605MDK12-03L	UFH-0605MDK13-03L	UFH-0605MDK14-03L	UFH-0605MDK15-03L
	270	320	370	420	470	520	570	620	670	757	807	857	907	957
Hauteur (mm)	UFH-0605MDK02-03L	UFH-0605MDK03-03L	UFH-0605MDK04-03L	UFH-0605MDK05-03L	UFH-0605MDK06-03L	UFH-0605MDK07-03L	UFH-0605MDK08-03L	UFH-0605MDK09-03L	UFH-0605MDK10-03L	UFH-0605MDK11-03L	UFH-0605MDK12-03L	UFH-0605MDK13-03L	UFH-0605MDK14-03L	UFH-0605MDK15-03L
	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Profondeur (mm)	UFH-0605MDK02-03L	UFH-0605MDK03-03L	UFH-0605MDK04-03L	UFH-0605MDK05-03L	UFH-0605MDK06-03L	UFH-0605MDK07-03L	UFH-0605MDK08-03L	UFH-0605MDK09-03L	UFH-0605MDK10-03L	UFH-0605MDK11-03L	UFH-0605MDK12-03L	UFH-0605MDK13-03L	UFH-0605MDK14-03L	UFH-0605MDK15-03L
	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Armoire encastree AN-CIENNE	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800
	Armoire encastree NOU-VELLE	UFH-CAB-1455	UFH-CAB-1455	UFH-CAB-1455	UFH-CAB-1565	UFH-CAB-1565	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965
Armoire à montage en surface ANCIENNE	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800
	Armoire à montage en surface ANCIENNE	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800
Armoire à montage en surface avec dos NOUVELLE	UFH-CAB-0385Z	UFH-CAB-0385Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z


Dimensions UFH-MDSS

Largeur (mm)	UFH-0605MDSS02	UFH-0605MDSS03	UFH-0605MDSS04	UFH-0605MDSS05	UFH-0605MDSS06	UFH-0605MDSS07	UFH-0605MDSS08	UFH-0605MDSS09	UFH-0605MDSS10	UFH-0605MDSS11	UFH-0605MDSS12	UFH-0605MDSS13	UFH-0605MDSS14	UFH-0605MDSS15
	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930
Hauteur (mm)	UFH-0605MDSS02	UFH-0605MDSS03	UFH-0605MDSS04	UFH-0605MDSS05	UFH-0605MDSS06	UFH-0605MDSS07	UFH-0605MDSS08	UFH-0605MDSS09	UFH-0605MDSS10	UFH-0605MDSS11	UFH-0605MDSS12	UFH-0605MDSS13	UFH-0605MDSS14	UFH-0605MDSS15
	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364
Profondeur (mm)	UFH-0605MDSS02	UFH-0605MDSS03	UFH-0605MDSS04	UFH-0605MDSS05	UFH-0605MDSS06	UFH-0605MDSS07	UFH-0605MDSS08	UFH-0605MDSS09	UFH-0605MDSS10	UFH-0605MDSS11	UFH-0605MDSS12	UFH-0605MDSS13	UFH-0605MDSS14	UFH-0605MDSS15
	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Armoire encastree AN-CIENNE	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800
	Armoire encastree NOU-VELLE	UFH-CAB-1455	UFH-CAB-1455	UFH-CAB-1565	UFH-CAB-1565	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965
Armoire à montage en surface ANCIENNE	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800
	Armoire à montage en surface ANCIENNE	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800
Armoire à montage en surface avec dos NOUVELLE	UFH-CAB-0385Z	UFH-CAB-0385Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z

Dimensions UFH-MD

Largeur (mm)	UFH-060502-MD	UFH-060503-MD	UFH-060504-MD	UFH-060505-MD	UFH-060506-MD	UFH-060507-MD	UFH-060508-MD	UFH-060509-MD	UFH-060510-MD	UFH-060511-MD	UFH-060512-MD
	280	330	380	430	480	530	580	630	680	730	780
Hauteur (mm)	UFH-060502-MD	UFH-060503-MD	UFH-060504-MD	UFH-060505-MD	UFH-060506-MD	UFH-060507-MD	UFH-060508-MD	UFH-060509-MD	UFH-060510-MD	UFH-060511-MD	UFH-060512-MD
	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Profondeur (mm)	UFH-060502-MD	UFH-060503-MD	UFH-060504-MD	UFH-060505-MD	UFH-060506-MD	UFH-060507-MD	UFH-060508-MD	UFH-060509-MD	UFH-060510-MD	UFH-060511-MD	UFH-060512-MD
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Armoire encastree AN-CIENNE	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1600	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800	UFH-CAB-1800
	Armoire encastree AN-CIENNE	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1400	UFH-CAB-1455	UFH-CAB-1565	UFH-CAB-1565	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1715	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965	UFH-CAB-1965
Armoire à montage en surface ANCIENNE	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0600	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800
	Armoire à montage en surface ANCIENNE	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0400	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0615	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800	UFH-CAB-0800
Armoire à montage en surface avec dos NOUVELLE	UFH-CAB-0385Z	UFH-CAB-0385Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z	UFH-CAB-0615Z

We care to connect



MyHenco

Le meilleur de Henco toujours
à portée de main.



Inscrivez-vous
gratuitement.